

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Dveřní stanice DR-2GN



***Instalační manuál
Návod k použití***

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky COMMAX®. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Důležité poznámky k bezpečnosti

1. Před vlastní instalací pozorně prostudujte všechny sekce instalačního manuálu
2. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití
3. Používejte pouze příslušenství, které je doporučeno výrobcem. Jiné než doporučené příslušenství může poškodit produkt a vést ke zrušení záruky
4. Při montáži používejte pouze montážní nástroje doporučené výrobcem nebo dodávané spolu s výrobkem.

Bezpečnostní opatření

Provoz

- Před použitím ověřte správnost zapojení a ujistěte se, že používáte vhodný napájecí zdroj.
- Pokud při provozu zpozorujete jakékoliv chyby ve funkci zařízení, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte svého lokálního prodejce.

Manipulace

- Nerozebírejte vnitřní část výrobku.
- Zajistěte, aby výrobek nebyl vystaven silným rázům nebo vibracím.

Instalace a skladování

- Neinstalujte zařízení v místech, kde mohou být překročeny uvedené teplotní limity.
- Vyvarujte se instalaci ve vlhkém či prašném prostředí.
- Vyvarujte se instalaci v místech se zvýšenou radiací.
- Vyvarujte se instalaci v místech, kde je silné elmag. pole nebo silové rozvody elektřiny.
- Vyvarujte se instalaci v místech se silnými vibracemi.

Obsah balení




Manuál




Dveřní stanice


Schéma zapojení



Popis přístroje



Instalace



Umístění přístroje

Přístroj neinstalujte v takovém prostředí, kde by byly vystaveny extrémnímu působení prachu, přímému slunečnímu světlu (nebo jinému silnému zdroji světla), dešti, vlhku nebo teplotám přes 40°C. Nevystavujte přístroj vibracím.

Údržba zařízení

Zařízení je nanáročné na údržbu. Doporučuje se podle stupně znečištění přístroje otřít jej vlhkým hadrem.

Pozor!

Přístroj je nutno před čištěním uvést do beznapět'ového stavu odpojením síťového přívodu ze sítě!

Technický popis výrobku

Zapojení:	2 drátový systém
Komunikace:	duplexní (automatické přepínání hovorové cesty)
Pracovní teplota:	-10°C ~40°C
Rozměry:	93,5 mm (šířka) x 126 mm (výška) x 18 mm (tloušťka)
Napájení:	9V ss (Jednotka DR-2GN je napájena z vnitřní jednotky)

Záruční a pozáruční servis

Na produkty značky Commax ® se v české republice vztahuje nadstandardní záruka 36 měsíců od data prodeje

